

Link do produktu: <https://www.progmar.sklep.pl/dodatek-tixotropowy-mmta2-20g-p-132.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Dodatek TIXOTROPOWY MMTA2 20g

Cena

22,00 zł

Opis produktu

Zastosowania wertykalne

W zastosowaniach wertykalnych należy najpierw wymieszać prawidłowo MM922 z katalizatorem a następnie dodać składnik

tiksotropujący MMTA2. Dla osiągnięcia dobrej tiksotropii oraz

identycznego czasu życia jak nie zagęszczonego silikonu,

zazwyczaj dodaje się od 2 do 3 części wagowych MMTA2.

Po kilku minutach od bardzo dokładnego wymieszania następuje oczekiwane zagęszczenie silikonu (im więcej MMTA2 tym mieszanina bardziej zagęszczona). Wszystkie składniki przed użyciem należy wymieszać (koniecznie katalizatory i MMTA2). Gdy

używane są szybkie katalizatory i jeśli ma być przeprowadzone odgazowanie należy je przeprowadzić bardzo szybko oraz przed dodaniem środka MM TA2. Zastosowanie TA2 powoduje niewielkie skrócenie czasu życia i utwardzania.

ZALETY :

Możliwość prac na detalach pionowych (ramy obrazów, ozdoby ścienne)

Obniżenie kosztów wykonywania dużych form, przez nakładanie warstw silikonu na dany model a następnie wzmocnienie przy użyciu gipsu.