

Link do produktu: <https://www.progmar.sklep.pl/dodatek-tixotropowy-mmta2-20g-p-54.html>



Dodatek TIXOTROPOWY MMTA2 20g

Cena

23,00 zł

Opis produktu

Zastosowania wertykalne

W zastosowaniach wertykalnych należy najpierw wymieszać

prawidłowo MM922 z katalizatorem a następnie dodać składnik

tiksotropujący MMTA2. Dla osiągnięcia dobrej tiksotropii oraz

identycznego czasu życia jak nie zagęszczonego silikonu,

zazwyczaj dodaje się od 2 do 3 części wagowych MMTA2.

Po kilku minutach od bardzo dokładnego wymieszania następuje oczekiwane zagęszczenie silikonu (im więcej MMTA2 tym mieszanina bardziej zagęszczona). Wszystkie składniki przed użyciem należy wymieszać (koniecznie katalizatory i MMTA2). Gdy

używane są szybkie katalizatory i jeśli ma być przeprowadzone odgazowanie należy je przeprowadzić bardzo szybko oraz przed dodaniem środka MM TA2. Zastosowanie TA2 powoduje niewielkie skrócenie czasu życia i utwardzania.

Wszystkie składniki przed użyciem należy wstrząsnąć/wymieszać (koniecznie katalizatory i TA2). Gdy używane są szybkie katalizatory np. MM CAT R5, i jeśli ma być przeprowadzone odgazowanie należy je przeprowadzić bardzo szybko oraz przed dodaniem środka MM TA2. Zastosowanie TA2 powoduje niewielkie skrócenie czasu życia i utwardzania. Przekroczenie dozwolonej dawki (3%) może powodować obniżenie własności silikonu formierskiego.

SKŁADOWANIE :

Przechowywać w suchym miejscu w temp. poniżej 40°C. Dla utrzymania dobrych parametrów materiałów, częściowo użyte opakowania należy szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Zalecane jest przechowywanie w oryginalnych pojemnikach.

ZALETY :

Możliwość prac na detalach pionowych (ramy obrazów, ozdoby ścienne)
Obniżenie kosztów wykonywania dużych form, przez nakładanie warstw silikonu na dany model a następnie wzmocnienie przy użyciu gipsu.

